

BETABRADE™ F1

ガラス接着用シリコン除去クリーナー



自動車ガラスの接着、特にガラス交換時の大きな問題の一つに
ガラス接着面のシリコン残留物があります

ガラス製造工程での付着物であるシリコン残留物は接着の妨げになり
水漏れなど接着不良を引き起こす要因となります

シリコン残留物は目視では確認できない場合もあり。汎用的なクリーナー、
プライマーや磨耗パッドではシリコン残留物を確実に取り除く事が出来ません

シリコン残留物や汚れを取り除く際にBETABRADE™ F1 をお勧めします

BETABRADE™ F1 は素早く簡単に使用でき、最小限の労力で接着面を
接着に最適な状態にし、お客様に確実なガラス接着作業をお約束します

特徴

- 短時間、確実、簡単にガラス接着に適した状態にする事が出来ます
- シリコン残留物を視覚で確認出来ます
- スプレー噴射式ではないので安全に使用できます
- ガラス補修用キットとしてBETACLEAN™ 3300 やBETAPRIME™ 5500と併用してご使用いただくことをお勧めいたします



日本では500ml入りボトル
のみのご提供となります

**BETABRADE™ F1は
残留シリコンを素早く、簡単に、確実に
除去する事が可能です**



シリコン汚染はこの写真で目に見えますが、必ずしも目で確認できるわけではありません

残留シリコンを確実に除去することで、フロントガラス交換後の水漏れなど接着不良を防ぎ、確実に接着をすることが出来ます



1. BETABRADE™ F1をよく振り
2. 接着面全体に少量の
BETABRADE F1を直接塗布する



3. 糸くずの出ない布を使用して丁寧に接着面を拭く

4. BETACLEAN™ 3300を接着面に拭きつけシリコン残留物が除去出来ている事を確認します

5. もし残留物が残っている場合は再度BETABRADE™ F1を塗布してシリコン残留物を完全に除去する

すぐれた3製品でシンプルな3つの手順

BETACLEAN™ ・ BETAPRIME™ ・ BETASEAL™, 4製品は簡単に確実なガラス交換を提供することのできる製品です

- ・ BETACLEAN 3300 は汚れ、ガラス表面に付着した異物、指紋その他の残留物を取り除くことが出来ます
- ・ BETAPRIME™ 5500 は一般的に用いられている殆どガラスでテスト済みのプライマーで、高い紫外線遮蔽効果と、長期にわたり接着性能を保持します
- ・ BETASEAL™ 1507は -4Cまで簡単に使用できる接着剤で、接着後2時間で走行可能となります

新商品のBETABRADE™ F1はシリコン残留物やひどい汚れを除去し、水漏れなどの接着不良を未然に防ぎ、さらに高い接着性を発揮します

ダウオートモーティブ：それは貴社にとって最高のパートナーです

BETABRADE™ F1をご利用頂く事で、お客様のお車に長期間にわたりガラス接着力を保持する事が出来、より確実なガラス交換が可能になります
ダウ・オートモーティブは貴社に可能な限り最高のサポートを提供します
トレーニング、技術情報、ご質問や要望に対する最高の対応を提供します

ダウオートモーティブはウレタン性ガラス接着における世界のリーダーです

- ・ ダウオートモーティブは40年以上前に世界で初めてダイレクトグレージング（車体に直接ガラスを接着する）に使用できるガラス接着剤を開発しました
- ・ 今日世界の新車の半数以上（年30億台以上）がダウオートモーティブのガラス接着システムを使用しています
- ・ ダウオートモーティブの製品は貴社に対してカーメーカーに承認された確かな品質の接着剤をご安心してご利用頂ける事をお約束します
- ・ メーカー承認の材料を使うことで初めて、補修部分を新品の状態のように元に戻すことが可能なのです
- ・ 貴社のお客様は貴社の技術力と共に、高品質なガラス接着剤を使用する事でさらに安心を提供されると期待することでしょう
- ・ BETABRADE™ F1は自動車メーカーの品質基準と同等の作業を可能とし、素早く簡単な作業でコスト低減が可能になります



We listen. We deliver.



Dow Automotive

World Headquarters
Dow Automotive
1250 Harmon Road
Auburn Hills
Michigan 48326
USA
Phone: +1-248-391-6300
Toll free: +1-800-441-4369
Fax: +1-248-391-6417
E-mail: dowautomotive@dow.com
www.dowautomotive.com

Dow Automotive
Dow Europe GmbH
Freienbach Branch
Wolleraustrasse 15-17
8907 Freienbach
Switzerland
Phone: +41-(0)55-416-81-11
Toll free: 00800 3 694 6367*
In Finland: 990 3 694 6367
In Italy: 800 783 825
Fax: +41-(0)55-416-82-20

販売店



ベタシール*輸入販売元
グランドコーポレーション
www.grandjpn.co.jp
TEL 076(294)0607 FAX 076(294)1750